

Garant GRIDLINE

Fali szekrény ablakos tolóajtókkal, Szélesség G-ben: 80**Rendelési adatok**

Rendelés száma	943907 80
GTIN	4062406136413
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal \square 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene® fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén. Középső fallal. Hozzávaló polclap 943914 sz. 40 méret.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztázni kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	600 mm
Súly	66 kg
Hasznos szélesség	1950 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos mélység	325 mm
Szélesség	2000 mm

Mélység	400 mm
Polclapok száma	2
Hasznos magasság	463 mm
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	80
Mélység G-ben	16
Anyagvastagság	0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	65 kg
Szekrényház belső teherbírása	250 kg
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Fali szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Plusz polclap fali szekrényekhez Szekrény- / rekeszélesség G-ben 40	943914 40
Zárpajzs GridLine-hoz Típus GP21	914227 GP21