

**Keményfém fúrósár SDS-max, Ø×teljes hossz: 40X520mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789204 40X520
GTIN	3165140565844
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrési sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

SDS-max-7 generáció keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott.

Műszaki leírás

Ø	40 mm
Spirálhossz	400 mm
Teljes hossz	520 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

