

**Keményfém fúrószer SDS-max, Øxteljes hossz: 35X520mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrési sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

SDS-max-7 generáció keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott.

**Műszaki leírás**

Spirálhossz	400 mm
Teljes hossz	520 mm
Ø	35 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

