

**Keményfém fúrószár SDS-max, Øxteljes hossz: 45X520mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789204 45X520
GTIN	3165140565882
Árucikk kategória	76K

Leírás**Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

SDS-max-7 generáció keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott.

Műszaki leírás

Ø	45 mm
Teljes hossz	520 mm
Spirálhossz	400 mm
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

