

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	952048 7
GTIN	2050002004054
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952048 méret: 1 db
HOLEX tolómérő nónius 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű 458800 sz. HM méret: 1 db
HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
WIHA colstok, 466200 sz. 2 méret: 1 db
HOLEX alumínium vízmérték, 467435 sz. 400 méret: 1 db

Műszaki leírás

Súly	1,083 kg
Mélység G-ben	24
Mélység	600 mm
Szélesség	150 mm
Szerszámok száma	7
Szélesség G-ben	6
Kivitel	mérőszerszámmal

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6x24
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Talpas derékszögpontosság 2 Szárhossz 150X100 mm	452600 150X100
Alumínium vízmérték Hossz 400 mm	467435 400
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Tolómérőnónius 1/20 Méréstartomány 150 mm	410200 150
Egyenes keményfém rajztű Típus	458800
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952048	952001 952048