


Garant GRIDLINE

Elválasztó lap / válaszfal készlet, 26×20G, Fiók előlap magasság / típus: 75/2**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 950370 75/2 |
| GTIN | 4062406152857 |
| Árucikk kategória | 9GB |

Leírás**Kivitel:**

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×20G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951570 sz.: 1 × 75 méret

Elválasztó lap 951520 sz.: 3 × 75 méret

Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 8 × 75 méret

Beilleszthető válaszfal 8G 951781 sz.: 2 × 75 méret

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 20 |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 650 mm |
| Fiók előlap magassághoz | 75 mm |
| Magasság | 50 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 26 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×20 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Súly | 0,853 kg |
| Terméknév attribútum | 26x20G |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 6G Fiók előlap magassághoz 75 mm | 951761 75 |
| Elválasztó lapokMélység 20G Fiók előlap magassághoz 75 mm | 951520 75 |
| Beilleszthető válaszfalak,szélesség 8G Fiók előlap magassághoz 75 mm | 951781 75 |
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 20G Fiók előlap magassághoz 75 mm | 951570 75 |