


Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 20×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 20×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K magasság 25 mm 951415 sz.: 12 × 6×6/4 méret; 4 × 2×6/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 5 × C méret

Műszaki leírás

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	20
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm

Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Anyag	Műanyag
Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Mélység	600 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	25 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség G-ben	20
Súly	1,383 kg
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C