


Garant GRIDLINE

Elválasztó lap / válaszfal készlet, 20×24G, Fiók előlap magasság / típus: 100/2**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 950470 100/2 |
| GTIN | 4062406153205 |
| Árucikk kategória | 9GB |

Leírás**Kivitel:**

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.

A fiókrendező anyag egy teljes 20×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 100 méret

Elválasztó lap 951530 sz.: 3 × 100 méret

Beilleszthető válaszfal 5G 951751 sz.: 12 × 100 méret

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Fiók előlap magassághoz | 100 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×24 |
| Magasság | 75 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Súly | 1,37 kg |
| Terméknév attribútum | 20x24G |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Beilleszthető válaszfalak, szélesség 5G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951751 100 |
| Hasított szegélylemez készlet, 2 darabos Mélység 24G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951580 100 |
| Elválasztó lapok Mélység 24G Fiók előlap magassághoz 100 mm | 951530 100 |