


Garant GRIDLINE

**Fiókbetét készlet, 26×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	950510 50/1
GTIN	4062406153311
Árucikk kategória	9GB

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

**Alkalmazható:**

Fiókok 26×24G.

**Tartalma:**

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 16 × 6×6/4 méret, 4 × 2×6/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 7 × C méret

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókbetét magassága	25 mm
Anyag	Műanyag
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm

Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Szélesség G-ben	26
Szélesség	650 mm
Mélység G-ben	24
Magasság	25 mm
Mélység	600 mm
Súly	1,813 kg
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

## Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1