


Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 26×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 12 × 6×8/3 méret; 3 × 2×8/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 4 × B méret

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm

Fiók előlap magassághoz	300 mm
Fiókbetét magassága	25 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Anyag	Műanyag
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység	600 mm
Magasság	25 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség	650 mm
Súly	1,583 kg
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét-beilleszthető lapok 10 darabos készlet Típus B	951275 B
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X8/1	951415 2X8/1
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3