

Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	952078 7
GTIN	2050002004085
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952078 méret: 1 db
HOLEX tolmérő 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű, 458800 sz. HM méret: 1 db
HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
WIHA műanyag mérőléc 2 m 466200 sz. 2 méret: 1 db
HOLEX vízmérték, 467436 sz. 400 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	7
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm
Súly	1,197 kg
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8

Kivitel	mérőszerszámmal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952078	952001 952078
Tolómérőnónius 1/20 Méréstartomány 150 mm	410200 150
Egyenes keményfém rajztű Típus	458800
Alumínium vízmértékmágnessel Hossz 400 mm	467436 400
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Talpas derékszögpontosság 2 Szárhossz 150X100 mm	452600 150X100
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300