

Garant**Kulcsszekrény, Kulcsakasztó kampók száma: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	950155 48
GTIN	4062406153007
Árucikk kategória	91V

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez váz, válaszfal és ajtó. Fali rögzítéshez előkészítve. Belső borítás polipropilén lemezekkel. Fokozatmentesen állítható magasságú akasztós lécz, folyamatos számozással és kulcsregiszterrel.

DOM hengerzárral zárható. 48 kulcsakasztó kampóval (6 akasztós lécz egyenként 8 akasztóval).

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Mélység	65 mm
Szélesség	285 mm
Kulcsakasztó kampók száma	48
Számzár Ø	57 mm
Magasság	380 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Kulcsszekrény

Tartozék

Kivehető betét 2 kulccsal Zárszám Ho (3-jegyű) 001	950050 001
Pótkulcs Zárszám Ho (3-jegyű) 001	950060 001