



## Villanszerelő Competence szerszámkoffer XL 80 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680520
GTIN	4010995405236
Árucikk kategória	63K

### Leírás

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Felhasználás:

Teljes körű villanszerelő szerszámkészlet ütésálló polipropilén kofferben vállpánttal.

#### Tartalom:

VDE dugókulcs csavarhúzó: 1-1 db 5,5; 7; 8; 10 mm méret

VDE csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 1; 2 méret

VDE csavarhúzó Pozidrivhoz: 1-1 db 1; 2 méret

VDE lapos csavarhúzó: 1-1 db 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret

VDE-PlusMinus csavarhúzó Phillips-hornyoshoz: 1-1 db 1; 2 méret

VDE-PlusMinus csavarhúzó Pozidriv-hornyoshoz: 1-1 db 1; 2 méret

Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 3 méret

LiftUp VDE bit táras nyél, vegyes, Phillipshez; Pozidrivhoz; hornyoshoz: 7 darabos

VDE TriCut szerelőfogó: 1 db

VDE BiCut nagy teljesítményű oldalcsípőfogó: 1 db

VDE kombinált fogó: 1 db 180 mm méret

VDE oldalcsípőfogó: 1 db 180 mm méret

VDE telefonfogó, egyenes: 1 db 200 mm méret

VDE telefonfogó, hajlított: 1 db 200 mm méret  
VDE vízpumpafogó: 1 db 250 mm méret  
Volt detektor 230 – 1000 V AC: 1 db  
Automata huzalcsupaszító fogó: 1 db 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup> méret  
Présszerszám érvéghüvelyekhez: 1 db 0,14 – 14 mm<sup>2</sup> méret  
Kábelcsupaszító kábelhez: 1 db 4 – 28 mm méret  
Finomműszerész oldalcsípőfogó: 1 db 125 mm méret  
Bit készlet, vegyes, Phillipshez; Pozidrivhoz; belső Torx®-hoz; hornyoshoz: 1 db, 31 darabos  
Gömbvégű hajlított hatszögméret készlet: 9 darabos (1,5 – 10 mm méret)  
Lapos csavarhúzó: 1 db 12 méret  
Kapcsolószekrény kulcs: 1 db  
Műanyag mérce: 1 db  
Víz mérték, ABS műanyag: 1 db 200 mm méret

**Figyelem:****A szerszámot külön szállítjuk.**

---

**Műszaki leírás**

Szélesség	419 mm
Hossz	510 mm
Magasság	215 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Gyártó jelölése	Villanyszerelő Competence XL
Tartalom (db)	80
Termék fajtája	Szerszámkészlet