

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201303 3
GTIN	4062406152598
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 5 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	50 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	2
Spirálszög	30 fok
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm

Száralak	HB
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L_c	5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	3 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Ujjmaró