



Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L_{ges}	30 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Felfogó menet M	M10
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	11,3 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	33 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,52 fok
Interpolációs marás Ø D_{max}	38 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------