

Véső-, lyukasztó-és csapszegkiütő készlet, Szerszámok száma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	954652 10
GTIN	2050002016927
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új **GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954652 méret: 1 db

Laposvágó, 740500 sz. 200 méret: 1 db

Keresztvéső, 740600 sz. 200 méret: 1 db

Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1–1 db

Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	250 mm
---------	--------

Mélység G-ben	10
Szerszámok száma	10
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Kivitel	ütőszerszámmal
Súly	1,381 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keresztvéső Teljes hossz 200 mm	740600 200
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 3 mm	747000 3
Laposvéső Teljes hossz 200 mm	740500 200
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 4 mm	745500 4
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 3 mm	745500 3
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 4 mm	747000 4
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 2 mm	747000 2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954652	952001 954652
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 8 mm	747000 8
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 5 mm	747000 5
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 6 mm	747000 6