



## Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 47 darabos, Tartalom (db): 47



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630028 47
GTIN	4000896215188
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

#### Előny:

Smartcase kitámasztás funkcióval.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 9 db méret 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2 col 6-szög dugókulcs fejek: 13 db méret 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

BITS pengék Phillips-hez C 6,3: 2 db 1; 2 méret

BITS Pozidriv pengék C 6,3: 2 db 1; 2 méret

BITS lapos pengék C 6,3: 3 db 4; 6; 8 méret

BITS hatszög pengék C 6,3: 5 db méret 2; 3; 4; 5; 6

Bitek Torx® C 6,3: 5 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

1/4 col átalakító bitekhez: 1/4 col négyszög fej - 1/4 col bitbefogó

1/4 col toldószár: 1 db 101,5 mm méret

1/2 col toldószár: 2 db 123; 248 mm méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db

1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632060 sz.

1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640480 sz.

Tárolás: Műanyag doboz állvánnyal / tároló tálcával

Magasság: 65 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 5-27 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 2-6 mm

## Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	5-27 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	47
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Phillips / lapos
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	2-6 mm
Hossz	355 mm
Szélesség	235 mm
Magasság	65 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

2 komponensű puha habbetét	163-568L
Szerszámkészlet a Safety-Insert-rendszerhez	165-L