

**CNMG 120408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 430 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 430 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 3,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,15 - 0,35 mm/ford,

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz