

**CNMM 160612, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 160612 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PX
Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 430 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Forgácstörő	PX
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 430 m/min
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz