

**CNMG 190612, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 190612 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: PH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 430 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 430 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz