

**DNMG 150612, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150612 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: PS  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 435 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 435 m/min
Forgácstörő	PS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz