

**DNMG 150608, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz