

Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 40X24**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951985 40X24
GTIN	2050002004948
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Mélység	600 mm
Mélység G-ben	24
Szélesség G-ben	40
Gyártó jelölése	MD Ramp System™ Nitrile Female Black
Vastagság	15 mm
Termék fajtája	Takarólap