

Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 50X28**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951985 50X28
GTIN	2050002004986
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópól, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópól rögzítőanyag nélkül.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szélesség	1250 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	50
Gyártó jelölése	Safety Stance™ Nitrile
Vastagság	15 mm
Termék fajtája	Takarólap