

**CNMM 190616, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 190616 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: PX  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 430 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 430 m/min
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PX

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz