

**DNMG 150608, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PS
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz