

**CCMT 120404, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCMT 120404 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 380 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 380 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	GK

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz