



Svédcsavarkulcs gyorsállítással, Teljes hossz: 375mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813920 375
GTIN	3662424092244
Árucikk kategória	83H

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus alakú, krómozott. Pofaállás 22,5°. Időtakarékos és gyors beállító mechanizmus. A pofán metrikus és colos **skálaosztással**.

Szabvány:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Műszaki leírás

Teljes hossz	15 coll
Teljes hossz	375 mm
Maximális kulcsnyílás	50 mm
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.100
Szabvány	DIN 3117
Pofaállás	22,5 fok
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Skálázás	igen
Markolat köpeny	nem
Termék fajtája	Svédcsavarkulcs

