

**3M****Vágótárcsa Silver, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563325 115
GTIN	5902658109317
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Silver vágótárcsák nagy vágásteljesítménnyel és hosszú élettartammal. Kevert szemcsézet **precíziós kialakítású kerámia szemcsével.**

**Felhasználás:**

Gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel.

**Specifikáció:**

**A36R-BF.**

**Műszaki leírás**

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Alak leírása	Egyenes
Tárcsaszélesség	1 mm
Sorozat	SILVER
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		