

Garant**MH-CNC szerszámkocsik PU kerekekkel, Hasznos szélesség mm / modell: 452/A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Stabil váz 2 – 2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható (rögzíthető) kerékekkel (Ø 160 mm). Az oszlopokat a vázzal és a tolómarkolattal alakzáró csavarkötés tartja össze. Oldalfalak 25 mm-es osztásban perforálva, tartósínek és szerszám tartók beszerelése érdekében.

Tartalom:

Raktári kocsi 2 oldalfallal, tolófogantyúval és PU kerekekkel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, oldalfalak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GARANT Tool-UNIT szerszám tartókhoz való tartósíneket a 970110 sz., GARANT Tool-UNIT-okat a 971000 sz. alatt talál. Hozzávaló szerszám tartókat a 970125 sz. ill. 970130 sz. alatt talál.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 925 mm

Alapterület szélesség: 500 mm

Alapterület mélység: 800 mm

Hasznos szélesség: 452 mm

Tartósínek száma (1 szint): 3

Szerszámtartók száma (1 szint): 5

Műszaki leírás

Magasság	925 mm
Szerszámtartók száma (1 szint)	5
Kerék Ø	160 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Alapterület szélesség	500 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Alapterület mélység	800 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék anyaga	PU
Hasznos szélesség	452 mm
Modell	A
Mélység	800 mm
Tartósínek száma (1 szint)	3
Szélesség	500 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC szerszámkocsi

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970125 HSK100
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970125 HSK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970125 SK40
Tárolópolc fedéllel rendszer szerszámkocsihoz Szélesség 452 mm	970175 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970125 VDI20

Tárolópolc rendszer szerszámokcsihoz Szélesség 452 mm	970170 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4	970125 C4
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970125 VDI30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970125 0
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C6	970125 C6
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970125 HSK80
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970125 HSK40
Tartósín UNIT-szerszámtartóhoz Szélesség 452 mm	970110 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970125 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970125 C5
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C8	970125 C8
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK50	970125 SK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970125 SK30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK63	970125 HSK63