

Garant**CNC tárolóeszköz, Szélesség 1500 mm, Szerszámszár: C8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970665 C8
GTIN	4062406163334
Árucikk kategória	91L

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Acéllemez alap műanyag GARANT szerszámrögzítőkkal. Elülső oldal négyszög alsó merevítéssel a stabilizálás érdekében. **130 mm-es mélységibeállítási tartomány.** **Vízszintes 90°-os és döntött 120°-os** rögzítés lehetséges.

Alkalmazható :

Felszerelés a **tartóoszlopokba (92. termékcsoporthoz), a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. 1000 méretű anyagszállító kocsi (91. termékcsoporthoz) történő beakasztással.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 80 mm

Mélység: 155 mm

Szerszám-befogók száma: 9

Tengelytávolság A: 110 mm

Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor: 25 kg

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin: 50 kg

Műszaki leírás

Teherbírás CNC polcokon és anyagszállító kocsin	50 kg
Szerszámszár	C8
Teherbírás tartóoszlopokba akasztáskor	25 kg

Szerszámbefogók száma	9
Magasság	80 mm
Mélység	155 mm
Tengelytávolság A	110 mm
Felhasználási terület	CNC polc
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Szélesség 1500 mm
Termék fajtája	Tárolópolc

Tartozék

Műanyag betét Típus C8	947390 C8
------------------------	-----------