

Garant GRIDLINE

Tool-UNIT szekrény (UNIT nélkül) ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	971203 2000
GTIN	4062406163617
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. 6 pár tartósín és 6 UNIT tartó legfeljebb 18 UNIT-hoz. 6 pár rögzítősínnel és 6 Tool-UNIT tartósínnel legfeljebb 18 Tool-UNIT-hoz. A rögzítősínek magassága 25 mm-es osztásban állíthatóak. A maximális teljes teherbírás **rögzítősín páronként 200 kg, tartósínenként 150 kg**. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. **Szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház, rögzítősínek és tartósínek RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
----------	---------

Súly	81 kg
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Termék fajtája	CNC szekrény

Tartozék

Rögzítősín pár kereszttartóhoz Szekrénymélység G-ben 20	971525 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz Szekrény-/rekeszszélességhez 40	971270 40