

**Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos, Méretek G-ben: 26X24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	951885 26X24
GTIN	4063104000549
Árucikk kategória	96M

**Leírás****Kivitel:**

Érdes szerkezetű PES/üvegszál szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

**Felhasználás:**

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

**Szabvány:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Figyelem:**

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

**Műszaki leírás**

Mélység	600 mm
Szélesség	650 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	24
Fiók G-ben	26x24G
Kivitel	Méretre vágott
Gyártó jelölése	Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 600 x 650 mm

Vastagság	2 – 3 mm
Termék fajtája	Csúszásgátló takaró