

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos, Méretek G-ben: 26X16**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951885 26X16
GTIN	4063104000471
Árucikk kategória	96M

Leírás**Kivitel:**

Érdes szerkezetű PES/üvegszál szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Műszaki leírás

Szélesség	650 mm
Mélység	400 mm
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	26
Fiók G-ben	26x16G
Kivitel	Méretre vágott
Gyártó jelölése	Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 400 x 650 mm

Vastagság	2 – 3 mm
Termék fajtája	Csúszásgátló takaró