

Garant GRIDLINE

**Függőleges szekrény, mélység 28G, 2 padlón megvezetett fiók, Magasság: 1000 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	971605 1000
GTIN	4062406165475
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

30×28G függőleges szekrény padlón megvezetett fiókokkal. Hengerzáras 2K-Haptoprene® tolófogantyúval zárható. A fiókok tűzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősinék, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, kihúzható elemek RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

330 mm-es fiókoknál 2 tartó szerelhető be egymás mellé. A függőleges szekrényeket csak **abszolút egyenes padlók** esetén lehet felállítani!

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Szélesség G-ben: 30

Mélység G-ben: 28

Függőleges fiók szélessége: 330 mm

**Műszaki leírás**

Szélesség	750 mm
Függőleges fiók hasznos szélessége	323 mm
Függőleges fiók szélessége	330 mm
Függőleges fiók hasznos mélysége	627 mm
Súly	188 kg
Mélység	700 mm
Magasság	1000 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	28
Függőleges fiók hasznos magassága	750 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Függőleges fiók teherbírása	600 kg
Szekrényház belső teherbírása	2400 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	CNC nagy teherbírású függőleges szekrény