

**ROLLER****Láncos csősatu Anaconda WB, Max. befogható tartomány csőnél: 6col****Rendelési adatok**

Rendelés száma	868650 6
GTIN	4044942127612
Árucikk kategória	84B

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus láncos csősatu munkapadra történő rögzítéshez. Csövek egyszerű, biztonságos befogásához a speciális fogazású, v alakú szorítópofáknak és a gyorszáras stabil szorítóláncknak köszönhetően.

- **Stabil, merev öntvény szerkezetű alaplap integrált láncos csősatuval, cső felfekvővel, hajlítószerkezettel.**
- **Speciális fogazású és edzett dupla szorítópofa, könnyen cserélhető, prizmás alakú, a csövek biztonságos befogásához.**
- **Szorítólánccal stabil láncszemekkel, könnyen megfeszíthető a gyorszárnak és a trapézmenetes orsónak köszönhetően.**
- **Munkapadra történő rögzítéshez – kérjük, vegye figyelembe a munkapad teherbírását.**

**Felhasználás:**

1/8 col – 6 col (10 – 165 mm) csövek és tömör anyagok biztonságos befogása.

**Figyelem:**

Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	10 - 165 mm
Csőbefogás tartomány, min. – max.	1/8 - 6 coll
Súly	21 kg
Termék fajtája	Csősatu