

Waldmann **Rudazatos lámpa Taneo ESD, Teljesítményfelvétel: 31W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972280 31
GTIN	2050002011731
Árucikk kategória	93L

**Leírás****Kivitel:**

A speciális anyagok és bevonatok lehetővé teszik a feszültségek **ellenőrzött elvezetését**. Hatékony, kiváló minőségű és karbantartásmentes LED technológia homogén, árnyék- és vakításmentes felület megvilágítással. Fóliás be/ki és fényerő szabályozó gombokkal (fokozatmentesen 10%-ra, memória funkcióval). Rugóval tehermentesített rudazat 3D csuklóval. Színhőmérséklet 4000 K semleges fehér. 24 világító diódával.

A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) a felhasználó által cserélhető.

**Tartalom:**

Asztali-szorító (szorítási tartomány 0 – 70 mm. (Az asztali-szorító nem ESD vezetőképes). 3,0 m csatlakozó vezeték földelt csatlakozóval. **ESD földelő spirálkábellel, 10,3 / 10,3 mm csatlakozóval.**

**Műszaki leírás**

Lámpatest hossza	398 mm
Rögzítés módja	Asztali szorító
Fény színe	természetes fehér K

Lámpatest magassága	33 mm
LED-ek száma	24
Teljesítményfelvétel	31 W
3D csuklós kar hatósugara	180 fok
Energiaellátás	Vezetékes
Lámpatest szélessége	136 mm
Égő, cserélhető	nem
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	4000 K
Bemenet csatlakozó típus	C
Be- / kikapcsoló	igen
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa