

Garant GRIDLINE

ESD munkalap, Mélység 750 mm, munkalap hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972160 1000
GTIN	4062406166953
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Tartólap 50 mm-es **térfogatában vezetőképes** farostlemezéből. Felső réteg **vezetőképes** HPL rétegelt anyagból, EGB 0,8 mm. Alsó ellenoldal fehér rétegelt anyagból. Körbefutó 3 mm-es **antisztatikus ABS élfólia**.

Figyelem:

Központi furat a 972827 sz. INT2W méretű földelő alkotóelemhez az ESD munkalap alsó oldalán. Külön kell megrendelni.

Az ESD munkalapokat csak ESD lábrészekkel és ESD sarokmerevítővel szabad használni.

Műszaki leírás

Földelés	középen, a munkalap alsó oldalán
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Munkalap anyaga	Farostlemez, térfogat vezetőképes
Hossz	1000 mm
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
ESD felszereltség	igen
Vastagság	51,6 mm
Burkolat vastagsága	0,8 mm
munkalap hossz	1000 mm
Térfogat vezetőképeség	igen
Vezetőképes fedőréteg	igen
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD

Terméknév attribútum	Mélység 750 mm
Mélység	750 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap