

Garant GRIDLINE

**ESD ház, 16G, fiókokkal, 12×20G, Ház magassága mm / fiókok száma:
500/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 75; 125

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Műszaki leírás

Szélesség	400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Fiókok száma	5
Hasznos magasság	425 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Mélység	650 mm
Súly	60 kg
Magasság	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókok hasznos magassága	425 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Anyagvastagság	1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD fiók Fiók előlap magasság 125 mm	972035 125
ESD ház, 16G, fiókokkal való egyéni felszereléséhezgurítható Ház magassága 500 mm	972032 500
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21