

Garant GRIDLINE

ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: USB/5V**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972220 USB/5V
GTIN	4062406167967
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Felhasználás:**

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típusal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

Alkalmazható:

972200 – 972203 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Felosztó egység (E): 1E

Leírás: USB töltőkészülék USB csatlakozós akkukhoz, kimeneti feszültség 5V / DC, töltőáram max. 3000 mA.

Kivitel: 2× A csatlakozó típus

Műszaki leírás

Felosztó egység (E)	1E
Leírás	USB töltőkészülék USB csatlakozós akkukhoz, kimeneti feszültség 5V / DC, töltőáram max. 3000 mA.
Kivitel	2× A csatlakozó típus
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul