

Garant GRIDLINE

ESD rakodópólac acéllemezből, Típushoz: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972062 1000
GTIN	4062406167127
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Robusztus acéllemezből. A Workstation kocsin 100 mm-es osztásban állítható, 20°-os dőlés lehetséges.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 100 mm

Hasznos szélesség: 920 mm

Hasznos mélység: 610 mm

Súly: 9 kg

Műszaki leírás

Súly	9 kg
Hasznos mélység	610 mm
Hasznos szélesség	920 mm
Magasság	100 mm
Polclap kivitele	legurulásgátló peremmel
Anyagvastagság	1 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	20 kg

elektrosztatikus tulajdonság

EGB/ESD

Termék fajtája

Tárolópolc