

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel ESD bevonattal, Hossz: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972010 2000
GTIN	4062406167028
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation mLevel, ESD vezetőképés DIN EN 61340-5-1 szerint, a munkaállomás, amely igazodik az Ön igényeihez. Klasszikus, manuális magasságállítás a lábbrésszel 25 mm-es osztásban rögzítőcsavarokkal. A pontos munkavégzési magasság skálázása az asztal belső oldalán található az egyszerű kezelhetőség érdekében. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont a munkalap alsó oldalán. A lábbrész nem földel. **Belső acélcsővel erősítő profilként.**

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképés.

Műszaki leírás

Burkolat vastagsága	0,8 mm
Súly	80 kg
Modell	mLevel
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	nem
Szélesség	2000 mm
Mélység	800 mm

Fokozatmentes magasságállítás	nem
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	750 - 1000 mm
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Magasságállítás elve	teljes felépítés
Munkalap anyaga	ESD munkalap
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Munkalap mélysége	700 mm
Sorozat	Workstation
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkaállomás állítható magassága	750-1000 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal