

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ ESD bevonattal, Hossz: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972015 1000
GTIN	4062406167066
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Workstation eLevel+, ESD vezetőképesség DIN EN 61340-5-1 szerint. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Magasságállítás gombbal. A megnyomásával változik a **munkalap magassága**. **Körbefutó 3 mm-es antisztatikus ABS élfólia.** Központi földelési pont az ESD munkalap alsó oldalán. A lábrész nem földel.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.

- **A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.**
- **Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 972019 sz. oldallemeszt (becsípődés ellen).**

Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	670 - 990 mm
Szélesség	1000 mm
Súly	78 kg
Sorozat	Workstation
Munkalap anyaga	ESD munkalap

Munkalap vastagsága	40 mm
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Mélység	800 mm
Fokozatmentes magasságállítás	igen
Munkalap burkolat	HPL rétegelt anyag, vezetőképes
Munkalap felületének színe	világosszürke RAL 7035
Munkalap hossza	1000 mm
Magasságállítás elve	csak munkalap
Modell	eLevel+
Munkalap mélysége	700 mm
Burkolat vastagsága	0,8 mm
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Munkaállomás állítható magassága	670-990 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	40 mm
Magasságkiegyenlítés	25 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkaasztal