

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 26×24G, Magasság mm / modell: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. **ESD földelő kábellel.**

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
-----------------------------	----

Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Magasság	800 mm
Hasznos magasság	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
ESD felszereltség	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	700 mm
Súly	133 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény