

Garant GRIDLINE

**ESD tartóoszlopok, Magasság: 1362mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972080 1362
GTIN	4062406167158
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezről. Akadály nélküli munkafelület, mert csomólemez nélkül felhelyezhető. Beasztó nyílások 50 mm-es osztásban az elülső oldalon, valamint menetes perselyek az elülső és a belső oldalon további modulok, mint perforált fal, rakodópólcs rögzítéséhez. Tartóoszlop oldalsó nyílásokkal kábelek étvezetéséhez. A szállítás páronként történik.

**Alkalmazható:**

972010 – 972015 sz. ESD Workstation, 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások és 972150 – 972160 sz. ESD munkapadok. Perforált falak 2 × 972100 sz. ill. 972101 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. Tartókaros konzol rögzítéséhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Workstation
Mélység	100 mm

Súly	8 kg
Szélesség	40 mm
Maximálisan felszerelhető perforált fal	2 × 972100 sz. ill. 972101 sz.
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás osztása	50 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Tartóoszlop