

Garant GRIDLINE

ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: ON/OFF1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972220 ON/OFF1
GTIN	4062406167837
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Felhasználás:**

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típussal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

Alkalmazható:

972200 – 972203 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Felosztó egység (E): 1E

Névleges feszültség: 250 V

Névleges feszültség: 240V / AC V

Névleges áram: 4,5 A

Kapcsolási teljesítmény: 1 kW

Leírás: Be/ki kapcsoló lámpához

Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
Névleges feszültség	240V / AC V
Névleges áram	4,5 A
Felosztó egység (E)	1E
Kapcsolási teljesítmény	1 kW
Leírás	Be/ki kapcsoló lámpához
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Be- / kikapcsoló	igen
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul