

Garant GRIDLINE

ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: AIR/S**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972220 AIR/S
GTIN	4062406167905
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Felhasználás:**

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típusal.
Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

Alkalmazható:

972200 – 972203 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Felosztó egység (E): 1E

Leírás: Biztonsági egykezes csatlakozó, gyorszáró csatlakozó NW 7,2; csatlakozó menet 3/8 col.

Kivitel: 16 bar-ig

Műszaki leírás

Felosztó egység (E)	1E
Kivitel	16 bar-ig
Leírás	Biztonsági egykezes csatlakozó, gyorszáró csatlakozó NW 7,2; csatlakozó menet 3/8 col.
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul