

Garant GRIDLINE

**ESD modul energiához és közegekhez, Modultípus: STOP****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972220 STOP
GTIN	4062406167820
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Felhasználás:**

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozó dugasz típusal.  
Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

**Alkalmazható:**

972200 – 972203 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 972220 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) sem ESD vezetőképes.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Felosztó egység (E): 2E

Névleges feszültség: 400 V

Névleges feszültség: 400V / AC V

Névleges áram: 16 A

Kapcsolási teljesítmény: 4 kW

Leírás: Vészleállítás kapcsoló, kulcsos zár nélkül

## Műszaki leírás

Kapcsolási teljesítmény	4 kW
Felosztó egység (E)	2E
Névleges áram	16 A
Névleges feszültség	400 V
Leírás	Vészleállítás kapcsoló, kulcsos zár nélkül
Névleges feszültség	400V / AC V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Anyagvastagság	1,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Energia modul