

Garant GRIDLINE

ESD rakodópólac acéllemezből, Típushoz: 1500**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972111 1500
GTIN	4062406167448
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Földelő kábellel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. **110 mm-es mélységi beállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 110°-os** rögzítés lehetséges.

Alkalmazható :

A tartóoszlopokba és az anyagszállító kocsi (1000 méret) **beakasztással** szerelhető fel.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Hasznos szélesség: 1380 mm

Hasznos mélység: 300 mm

Beépítési magasság: 80 mm

Mélységállítási tartomány: 110 mm

Műszaki leírás

Mélységállítási tartomány	110 mm
Beépítési magasság	80 mm
Hasznos szélesség	1380 mm
Hasznos mélység	300 mm
Polclap kivitele	standard
Anyagvastagság	1,5 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	25 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Tárolópolc