

ESD Euronorm ládák, Típus: ENB50



Rendelési adatok

Rendelés száma	972350 ENB50
GTIN	8055520150058
Árucikk kategória	96E

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű egymásra helyezhető szállítódobozok újrahasznosítható, **elektromosan vezetőképes** műanyagból. A műanyag tartó alapszerkezete egy keretes konstrukció két alaplappal. A robusztus falak a különböző bordákkal megerősítve jó alaktartást kölcsönöznek a doboznak.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 236 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 400 mm

Fogantyú alakja: Fogantyú

Műszaki leírás

Mélység	400 mm
Magasság	236 mm
Fogantyú alakja	Fogantyú
Szélesség	600 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Euronorm ládák

